

# NEW

# KW-1800proI



proIシリーズ  
第2弾

# KW-2000proI

差込角  
12.7  
mm



EA155KB-3

KW-1800proI

差込角  
19  
mm



EA155KK-2

KW-2000proI

## 特長

超軽量・低振動・低騒音・高耐久性

- 超軽量2.8kg《軽い!!》
- ドレンによる目詰まりや凍結知らず。
- 低振動・低騒音。
- 手にフィットする高機能グリップ。
- 当社独自の高效率消音構造
- 高機能プロテクターの採用。
- 【78dB(A)】 ※非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)時
- 操作性を重視した始動レバー。
- 多重膨張型排気消音構造（特許出願中）を採用。



## 仕様

諸元	差込 サイズ	能力 ボルト径	全長 (ソケット無)	質量 (ソケット無)	無負荷 回転速度	空気 消費量	騒音 レベル	使用 コンプレッサー	使用エア ホース(内径)	ホース口金 取付ねじ
型式	mm	mm	mm	Kg	r p m	ml (Normal)/min	dB (A)	k W	mm	R c
KW-1800proI	12.7	16 (高力)	216	2.8	4,500	0.37	78	3.75	φ9.5	1/4
KW-2000proI	19.0	18 (高力)	216	2.8	4,500	0.37	78	3.75	φ9.5	1/4

◎推奨使用空気圧 0.6MPa(Pe)

※商品の仕様・外観は改良のための予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。

## 付属品

・カップリングプラグ20PM、1個。



# 株式会社 空研

〒583-0871 大阪府羽曳野市野々上3丁目6番15号  
TEL 072-953-0601(代) FAX 072-953-0605  
ホームページアドレス <http://www.kuken.co.jp>

取扱店

### 〈営業所〉

札幌営業所	TEL.011-782-3111 FAX.011-783-7778	名古屋営業所	TEL.052-962-6302 FAX.052-962-6305
仙台営業所	TEL.022-786-0341 FAX.022-786-0343	大阪営業所	TEL.072-952-0787 FAX.072-953-0605
北関東営業所	TEL.0285-31-3772 FAX.0285-27-8080	広島営業所	TEL.082-875-8463 FAX.082-875-8465
東京営業所	TEL.03-3493-8304 FAX.03-3490-6645	福岡営業所	TEL.092-472-1251 FAX.092-474-7350
		刈谷出張所	TEL.0566-62-5181 FAX.0566-62-5206