

EA155KC  
(3/8")軽量エアインパクトレンチ

Ver.1.1



- 差込角…3/8"
- 全長…145mm
- 無負荷回転数…8,800rpm
- エア消費量…300L/min
- 使用コンプレッサー…2.2kw
- 使用トルク範囲…20～100N・m
- 能力(ボルト径)…8mm
- 吸入口…Rc(PT)1/4
- 重量…1kg
- 正逆転付き
- 騒音レベル…77dB(空気圧0.6MPa無負荷時)

特長

- 小型軽量
- 安定パワーのオイルバスクラッチ機構

用途

- ▼ 8mm以下の小径ボルト・ナット・木ねじ・タッピングねじの締付作業
- ▼ 二輪車・軽自動車のねじ脱着作業
- ▼ 小型エンジンの分解組立作業
- ▼ フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業

24.Oct