

EA155KC  
(3/8")**軽量**エアークラッチレンチ



差込角...3/8"  
全長...145mm  
無負荷回転数...8,800rpm  
エアークラッチ量...300L/min  
使用コンプレッサー...2.2kw  
使用トルク範囲...20 ~ 100N・m  
能力(ボルト径)...8mm  
吸入口...Rc(PT)1/4  
重量...0.95kg  
正逆転付き  
騒音レベル...77db(空気圧0.6MPa無負荷時)

**特長**

小型軽量  
安定パワーのオイルバスクラッチ機構

**用途**

8mm以下の小径ボルト・ナット・木ねじ・タッピングねじの締付作業  
二輪車・軽自動車のねじ脱着作業  
小型エンジンの分解組立作業  
フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業