

NEW



MODEL **KW-19HP**

エアークイックレンチ

EA155KF-2



〈ツインハンマ機構〉



12.7mm角ドライブ最大のパワーを発揮!

特長

- 1. パワフルな打撃が飛躍的なトルクを生み出す。
- 2. 抜群の耐久性。
- 3. 使用頻度の高い作業に最適。

用途

- 1. 小型トラックから軽自動車、乗用車までのタイヤ脱着作業。
- 2. Uボルト脱着作業。
- 3. エンジン、足まわり、その他分解、組立作業。

仕様

諸元機種	アンビルサイズ mm	能力ボルト径 mm	実用トルク範囲 N・m	全長(ソケット無) mm	質量(ソケット無) kg	無負荷回転速度 rpm	空気消費量 m ³ (Normal)/min	使用コンプレッサー kW	使用エアースホース(内径) mm
KW-19HP	12.7	18	100~450	178	2.4	6,000	0.4	2.2	φ6.5

※仕様、設計は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

付属品

本体付属品：カップリングプラグ20PM 1個



株式会社 **空研**

〒583-0871 大阪府羽曳野市野々上3丁目6番15号
TEL.0729-53-0601(代) FAX.0729-53-0605
ホームページ URL <http://www.kuken.co.jp>

■営業所
札幌営業所
仙台営業所
北関東営業所
東京営業所
名古屋営業所
大阪営業所
広島営業所
福岡営業所
刈谷出張所

〒065-0017 札幌市東区北十七条東20丁目4番18号
〒983-0034 仙台市宮城野区扇町7丁目8番7号
〒323-0012 栃木県小山市大字羽川463-1
〒141-0032 東京都品川区大崎3丁目1番5号203
〒461-0001 名古屋市中区東1丁目9番6号コーポシモタIF
〒583-0871 大阪府羽曳野市野々上3丁目6番15号
〒731-0137 広島市安佐南区山本1丁目6番32号
〒816-0057 福岡市博多区西月隈1丁目14番43号
〒448-0003 愛知県刈谷市一ツ木町東新割2番地18

TEL.011-782-3111 FAX.011-783-7778
TEL.022-786-0341 FAX.022-786-0343
TEL.0285-25-8433 FAX.0285-25-8480
TEL.03-3493-8304 FAX.03-3490-6645
TEL.052-962-6302 FAX.052-962-6305
TEL.0729-52-0787 FAX.0729-53-0605
TEL.082-875-8463 FAX.082-875-8465
TEL.082-472-1251 FAX.082-474-7350
TEL.0566-62-5181 FAX.0566-62-5206