

EA155KF-2

(1/2" エアーインパクトレンチ)

差込角 1/2"

能力 ボルト径 18mm

実用トルク範囲 100~450Nm

全長 178mm

重量 2.4kg

無負荷回転数 6000rpm

空気消費量 0.4m³/min

使用コンプレッサ 2.2KW

使用エアホース内径 6.5mm

正逆切換付

パワフルな打撃が飛躍的なトルクを生み出します。

抜群の耐久性

使用頻度の高い作業に最適

プラグ1個付属

