


"耐久性にすぐれ、小型トラックのタイヤ脱着作業や、 トラックのエンジン整備作業に最適です。

《用途》

- ●ライトトラック・2ton車などのタイヤ、Uボルト脱着作業。
- ●大型トラックのエンジン整備作業。
- ●中型車・大型車・Uボルト脱着作業。
- ●建築機械・ブルトーザー の分解組立作業。 ●小型車ダブルタイヤ脱着作業。
- ●建築機械・ブルトーザーの分解組立作業。



《仕様》

能力ボルト径 mm	22 無負荷回転速度 rpm	3800
実用トルク範囲 N·m	250~870 空気消費量 L/min	600
全長(ソケット無し)	466 使用コンプレッサー kW	5.6
質量(ソケット無し)	6.7 使用エアホース mm	9.5

24.Oct.