



1967年創業

# エアークラッシュレンチ



# KW-3800proX

25.4mm角ドライブN型エアークラッシュレンチ

すべてが新しい  
*all new pro*



GL-type

トルク範囲	<b>300~1370</b>	質量	<b>7.9</b>	騒音値	<b>88</b>	振動値a	<b>6.7</b>
	Nm		kg	dB(A)		m/s <sup>2</sup>	

- 当社独自のN型クラッチ機構搭載  
⇒ 小型軽量・低振動・特殊鋼採用で耐久性UP
- 新開発 可倒式防振Dハンドル  
⇒ 使い易いバランス位置が選択可能。  
独自の防振構造との組み合わせで疲労軽減
- 大型プロテクター採用  
⇒ 特殊エラストマー採用による本体保護と視認性向上
- 高効率排気消音構造



可倒式防振Dハンドル



G-type



GLS-type



GLR-type

株式会社 空研

[www.kuken.co.jp](http://www.kuken.co.jp)

# 作業の効率化や軽労化に貢献する N型エアーインパクトレンチ



## 【品番・価格】

型式	品番	JANコード	品名	標準小売価格(税別)
KW-3800proXGL	05381HC	4560246011872	N型エアーインパクトレンチ GL	¥225,000-
KW-3800proXG	05381HC-G	4560246011896	N型エアーインパクトレンチ G	¥218,000-
KW-3800proXGLR	05381HC-R	4560246011902	N型エアーインパクトレンチ GLR	¥225,000-
KW-3800proXGLS	05382HC	4560246011919	N型エアーインパクトレンチ GLS	¥228,000-

## 【仕様】

型式	諸元	差込み サイズ	能力 ボルト径	実用 トルク範囲	全長 (ソケット無)	質量 (ソケット無)	無負荷 回転速度	空気 消費量	騒音 レベル	振動値a (3軸合成)
		mm	mm	N・m	mm	kg	rpm	m <sup>3</sup> /min	dB (A)	m/s <sup>2</sup>
KW-3800proXGL	25.4	38	300~1,370		506	7.9	4,500	0.63	88	6.7
KW-3800proXG					335	7.0				6.2
KW-3800proXGLR					506	7.9				6.7
KW-3800proXGLS	#5SP				467	7.8			6.3	

※製品の仕様・外観は改良のため予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

## ⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



株式会社

空研

〒583-0871 大阪府羽曳野市野々上3丁目6番15号  
TEL 072-953-0601 (代) FAX 072-953-0605  
ホームページアドレス <http://www.kuken.co.jp>

取扱店

### 〈営業所〉

札幌営業所 TEL.011-782-3111 FAX.011-783-7778  
仙台営業所 TEL.022-786-0341 FAX.022-786-0343  
北関東営業所 TEL.0285-31-3772 FAX.0285-27-8080  
東京営業所 TEL.03-3493-8304 FAX.03-3490-6645

名古屋営業所 TEL.052-962-6302 FAX.052-962-6305  
大阪営業所 TEL.072-952-0787 FAX.072-953-0605  
広島営業所 TEL.082-875-8463 FAX.082-875-8465  
福岡営業所 TEL.092-472-1251 FAX.092-474-7350  
刈谷出張所 TEL.0566-62-5181 FAX.0566-62-5206

CAT.NO.20.08