

## EA155KH (1")エアークラッシュレンチ



### 《特長》

- 打撃が安定…従来のインパクトレンチのような打撃の“みだれ”はありません。
- 小型軽量…従来とは1～2クラスの差があります。  
エア消費も格段に少なくなっています。
- 安定した潤滑機能…必要な部分からグリースが飛び散りません。
- 耐久性…従来のインパクトレンチのような部品のジャンプ作用はありません。長期に涉ってトルクの低下はありません。

### 《仕様》

アンビルサイズ mm	25.4	質量(ソケット無し) kg	11.6
能力ボルト径 mm	45	無負荷回転数 rpm	3700
実用トルク範囲 N・m	1000～2450	空気消費量 m <sup>3</sup> /min	0.75
全長(ソケット無し) mm	531	使用コンプレッサー kW(PS)	7.5
		使用エアース(内径) mm	12