


## EA155KK

(3/4"エアインパクトレンチ)

ライトトラック・2トン車などのタイヤ、Uボルト脱着作業  
大型トラックのエンジン整備作業

- ・差込角 19mm 
- ・能力ボルト径 20mm
- ・実用トルク範囲 150 ~ 650 Nm
- ・全長(ソケット無し) 241mm
- ・質量(ソケット無し) 4.2kg
- ・無負荷回転速度 4,500 r.p.m.
- ・空気消費量 0.47m<sup>3</sup>/min
- ・使用コンプレッサー 3.75kW
- ・使用エアース 9.5mm
- ・吸入口 1/4"PT

