

EA155KN

(1"インパクトレンチ)

大型インパクトレンチ
優れた作業性と耐久性

- ・差込角 25.4mm
- ・能力ボルト径 38mm
- ・実用トルク範囲 340 ~ 1,370 Nm
- ・全長(ソケット無し) 345mm
- ・質量(ソケット無し) 9.2kg
- ・無負荷回転速度 4,000r.p.m.
- ・空気消費量 0.72m³/min
- ・使用コンプレッサー 7.5kW
- ・使用エアホース 12.0mm
- ・吸入口 1/2"PT

