

proシリーズ 第3弾！！



# KW-2500pro

N型インパクトレンチ

KW-2500pro : EA155KP



本体質量  
4.2kg

## KW-2500pro

19mm角ドライブ N型インパクトレンチ

- ① 高能率消音機構の採用 [86dB(A)]
- ② 手にフィットする防寒・防振グリップ
- ③ 重量バランスの良い設計
- ④ 視認性の良い樹脂プロテクター [安全性]
- ⑤ 操作性の良い各種レバー [操作性の向上]



株式会社 空研

# 3機種そろった proシリーズ

## 特長

- 高能率消音機構で排気騒音を低減  
 [86dB(A)] ※非駆動時空気圧0.6MPa(Pe)時
- 優れたフィット感、防寒・防振等の高機能グリップ
- proシリーズ独自のカラフルなプロテクターの採用  
 (本体保護効果や視認性をUPさせ、作業時の安全性を向上)
- 操作性を重視し、使いやすくなった各種レバー類



## 用途

- ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルトの脱着作業。
- 大型トラックのエンジン整備作業。
- 橋梁・鉄骨の組立作業。
- 重機・建設機械などの分解組立作業。



## 仕様

機種	諸元	アンビルサイズ	能力ボルト径	実用トルク範囲	全長(ソケット無)	質量(ソケット無)	無負荷回転速度	空気消費量	使用用コンプレッサー	使用エアースホース(内径)
		mm	mm	N・m	mm	kg	rpm	m <sup>3</sup> (Normal)/min	kW	mm
KW-2500pro	19.0	25	200~980	219	4.2	4,500	0.45	3.75	9.5	
KW-2500pro-3				297	4.8					

※付属品・仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

## 付属品

- 本体付属品：カップリングプラグ20PM…1個
- セット付属品：本体付属品+19mm角ロングソケット27、30、32Hex…各1個



株式会社 空研

〒583-0871 大阪府羽曳野市野々上3丁目6番15号  
 TEL.0729-53-0601(内) FAX.0729-53-0605  
 ホームページ URL <http://www.kuken.co.jp>

### ■営業所

札幌営業所	TEL.011-782-3111	FAX.011-783-7778	〒065-0017	札幌市東区北十七条東20丁目4番18号
仙台営業所	TEL.022-786-0341	FAX.022-786-0343	〒983-0034	仙台市宮城野区扇町7丁目8番7号
北関東営業所	TEL.0285-25-8433	FAX.0285-25-8480	〒323-0012	栃木県小山市大字羽川483-1
東京営業所	TEL.03-3493-8304	FAX.03-3490-6645	〒141-0032	東京都品川区大崎3丁目1番5号203
名古屋営業所	TEL.052-962-6302	FAX.052-962-6305	〒464-0001	名古屋市東区泉1丁目9番6号コーポシモタテ1F
大阪営業所	TEL.0729-52-0787	FAX.0729-53-0605	〒583-0871	大阪府羽曳野市野々上3丁目6番15号
広島営業所	TEL.082-875-8463	FAX.082-875-8465	〒731-0137	広島市安佐南区山本2丁目3番15号
福岡営業所	TEL.092-472-1251	FAX.092-474-7350	〒816-0057	福岡市博多区西月隈1丁目14番43号
刈谷出張所	TEL.0566-62-5181	FAX.0566-62-5206	〒448-0003	愛知県刈谷市一ツ木町東新割2番地18

取扱店