

## EA155RF(1/2" エアーインパクトレンチ)

### 〈仕様〉

- ・差込角…1/2"
- ・正逆転付
- ・ボルト能力…18mm
- ・無負荷回転数…7,000r.p.m
- ・打撃数…1,200b.p.m
- ・使用トルク…39~412Nm
- ・最高トルク…578Nm
- ・使用圧力…0.64Mpa
- ・吸入口…1/4" PT
- ・エアー消費量…170リットル/min
- ・重量…2.5kg
- ・全長…171mm
- ・側面から中心までの長さ…34mm
- ・ホース内径…9.5mm
- ・レギュレーター付

### 〈特長〉

- ・このインパクトレンチは、世界特許のツインハンマーを装着しました。  
このハンマーは部品数を最小限におさえ、軽量・小型・高トルクの上、故障が少なく長寿命が自慢です。従って、ランニングコスト(メンテナンスコスト)の低減に大いに貢献出来ていると自負しております。自動車組立・自動車整備・機械組立・鉄構橋梁・造船・各種メンテナンス工事  
土木工事(トンネル)・ヒューム管製造等々、あらゆる産業において活用され、好評を得ております。