



2135QTiMAX EA155RH-4

2135QTiは市場で得られるその製品クラスのなかでは最高の出力対重量比によるパフォーマンスにより標準セッターです。新製品2135QTiMAXは3.95lb (1.84kg)の重量にもかかわらず780ft-lb (1054Nm)の限界まで強化されています。新製品デザインには強化された制御forさらに優れた快適性と便利性. 当社はこのツールの耐久性に自信がありますので、追加料金無しに二年間保証でこの製品をバックアップします。

Features

- 最大出力: 重量は3.95lb (1.84kg) のみのツールから780ft-lb (1054Nm) の最大リバーストルクを発揮-これはその製品クラスのなかでは最高の出力対重量比です。
- MAX制御: フェザータッチな引き金、順行でのより広い範囲の出力調節器設定、逆行では常時最大出力、特許取得片手操作順行/逆制御です
- MAX信頼性: ツールとご一緒の場合には二年間までの無料保証いたします

Model	Ordering Number	Square Drive in	Bolt Capacity
2135QTiMAX	45535598	1/2"	M14
	Max Torque Reverse ft-lb (Nm)		Working Torque Range ft-lb (Nm)
	780 • 1054		50-550 (68-746)
	Max Free Speed rpm	Impacts per minute	Tool Weight kg
	9800	1250	1.84
	Overall Length mm	Air Inlet in. (NPT)	Min. Hose Size mm
	187	1/4	10
	Average Air Consumption cfm (L/min)		Air Consumption @ Load cfm (L/min)
	5 • 142		24 • 680
	Impacting Sound Pressure dBA		Vibration m/s ²
	94.2		5.3