

EA品番	商品名	逆転時最大トルク(N・m)	回転数(r.p.m)
EA155SA	3/8"DR エアーインパクトレンチ	136	10,000
EA155SA-1	3/8"DR エアーインパクトレンチ	102	11,000
EA155SB	3/8"DR エアーインパクトレンチ	298	8,500
EA155SD	1/2"DR エアーインパクトレンチ	1,356	10,000
EA155SD-10	1/2"DR エアーインパクトレンチ(アングル型)	244	7,000
EA155SJ	1/2"DR エアーインパクトレンチ	434	7,000
EA155SE	1/2"DR エアーインパクトレンチ	434	7,000
EA155SF	1/2"DR エアーインパクトレンチ	378	7,200
EA155SG	1/2"DR エアーインパクトレンチ	610	7,000
EA155SH	1/2"DR エアーインパクトレンチ	610	7,000
EA155SK	1/2"DR エアーインパクトレンチ	651	7,000
EA155SL	1/2"DR エアーインパクトレンチ	542	8,000
EA155SM	1/2"DR エアーインパクトレンチ	542	8,000
EA155SR	3/4"DR エアーインパクトレンチ	948	4,500
EA155SS	3/4"DR エアーインパクトレンチ	1,153	4,500
EA155ST	3/4"DR エアーインパクトレンチ	1,491	5,500
EA155ST-10	3/4"DR エアーインパクトレンチ	1,356	4,000
EA155SV	1" DR エアーインパクトレンチ	2,712	2,850
EA155SW	1" DR エアーインパクトレンチ	2,439	4,000
EA155SX	1" DR エアーインパクトレンチ	3,388	3,000
EA155PC	1/2"DR エアーインパクトレンチ	813	8,000
EA155PG	3/4"DR エアーインパクトレンチ	1,081	4,800

★EA155SJはEA155SE(エアーインパクトレンチ本体)を含んだセット品なので性能はSEと同じ