

**EA156CP-1**  
(エアースクリュードライバー)

- エアー消費量…254L/min
- 吸入口…1/8”NPT
- 使用圧力…0.63MPa
- 六角シャンク…6.35mm
- 正逆回転付
- 全長…CP-1:197mm、CP-2:253mm
- 使用コンプレッサー…2.2kw
- 回転数 1100rpm
- トルク範囲 0.4~1.5Nm
- 能力 3.99~4.14mm
- プッシュ-to-スタート タイプ
- 全長 197mm
- 重量 400g

(ストッパーとレンチ使用例=トルク調整)

