

EA157KA (3/8")エアーラチェットレンチ



《特長》

- 小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。
- ねじを絞めすぎたり、いためたりしません。
- 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
- 正逆転切替付

《用途》

- 10mm以下の小ネジ作業
- 自動車のスパークプラグ、オイルパン、ウォーターポンプ。クーラー脱着作業
- 自動車板金作業

《仕様》

能力ボルト径 mm	10	無負荷回転速度 rpm	200
最大トルク範囲 N・m	20	空気消費量 L/min	65
全長(ソケット無し)	170	使用コンプレッサー kW	1.5
質量(ソケット無し)	0.52	使用エアホース mm	6.5
使用圧力 Mpa	0.6~0.8		