

EA157KD

(1/2"エアラチェットレンチ)

- 小型・軽量で狭い箇所にも有効に使用できます。
- ネジをしめすぎたり傷めたりしません。
- 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。

- 10mm以下のこねじ作業
- 自動車のスパークプラグ、オイルパン、ウォーターポンプ、クーラー脱着作業
- 自動車板金作業



- ・差込角 12.7mm
- ・能力ボルト径 10mm
- ・最大トルク 30Nm
- ・全長 263mm
- ・質量 1.15kg
- ・無負荷回転速度 160.p.m.
- ・空気消費量 0.25m³/min
- ・使用コンプレッサー 1.5kW
- ・使用エアホース 6.5mm
- ・吸入口 1/4"PT
- ・使用圧力 0.6~0.8MPa
- ・正逆転付

