

## EA158KB (10mmエアードリル)

小型 軽量で使いやすい  
強力です  
消音装置が働き、排気音は静かです。  
速度調整が容易です。

10mm以下の穴あけ作業  
板金作業  
自動車修理作業  
あらゆる小口径の穴あけ作業

- ・左右切替スイッチ付
- ・穴あけ能力 10mm
- ・無負荷回転速度 1,800 r.p.m.
- ・全長 (チャック付) 172mm
- ・全高 125mm
- ・質量 (チャック付) 0.96kg
- ・空気消費量 0.30m<sup>3</sup>/min
- ・使用コンプレッサー 2.2kW
- ・使用エアースホース 6.5mm
- ・吸入口 1/4"PT

