

**EA158KD**  
(エアアングルドリル)

チャック能力 10mm  
全長 205mm  
全高 84mm  
重量 1.16kg

無負荷回転数 1500rpm  
空気消費量 0.43m<sup>3</sup>/min  
使用コンプレッサ 2.2KW  
使用エアホース内径 6.5mm

小型軽量  
狭い所の穴あけ作業に  
後方排気式  
正逆回転式

プラグ1個付属

