


EA159KA-2
(エアーチゼル)

小型、計量、強力
簡単な構造、故障が少ない
狭い所でも使いやすい

自動車整備、板金作業
剥離、切断作業
リベット抜き、ブッシングの取外し
ハツリ作業

チゼル軸径 12.7mm
打撃速度 1,500bpm
全長 200mm
全高 185mm
質量 2.18kg
空気消費量 0.32m³/min
使用コンプレッサー 2.2kw
使用エアース 6.5mm
吸入口 1/4"

付属品・・・6本セット

1A	 フラットチゼル
8A	 クラウライバーエッチングツール
9A	 フォークチゼル 25mm
10A	 リベット抜きパンチ
11A	 リベットかしめパンチ
17A	 マフラカッター

