



ダイグラインダー KG-10

EA159KC ハンディタイプグラインダー



■特長

- ◎小型・軽量で片手で簡単に操作できる。
- ◎切粉が飛散しない後方排気式。
- ◎作業能力のよい高回転型。

■用途

- ◎スポット溶接や各種金型の修正作業。
- ◎機械加工後の面取りやバリ取り作業。
- ◎タイヤ、パンク修理時の接着面の足付け作業。

■仕様

諸元 型式	軸径	全長 (チャック付)	質量 (チャック付)	無負荷 回転速度	空気 消費量	使用 コンプレッサー	使用エア ホース(内径)	エア インレット
	mm	mm	kg	rpm	ℓ(Normal)/min	kW	mm	Rc
KG-10	6	150	0.35	25,000	0.38	2.2	6.5	1/4

※付属品・仕様は、予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。

■付属品

- 本体付属品：カップリングプラグ 20PM、1/4" パワーレギュレータ 各1個
専用スパナ 2個



株式会社 空研

〒583-0871 大阪府羽曳野市野々上3丁目6番15号

TEL.0729-53-0601(代) FAX.0729-53-0605

ホームページ URL <http://www.kuken.co.jp>

■営業所

札幌営業所	〒065-0017	札幌市東区北十七条東20丁目4番18号	TEL.011-782-3111	FAX.011-783-7778
仙台営業所	〒983-0034	仙台市宮城野区扇町7丁目8番7号	TEL.022-786-0341	FAX.022-786-0343
北関東営業所	〒323-0012	栃木県小山市大字羽川463-1	TEL.0285-25-8433	FAX.0285-25-8480
東京営業所	〒141-0032	東京都品川区大崎3丁目1番5号203	TEL.03-3493-8304	FAX.03-3490-6645
名古屋営業所	〒461-0001	名古屋市東区泉1丁目9番6号コーポシモタテ1F	TEL.052-962-6302	FAX.052-962-6305
大阪営業所	〒583-0871	大阪府羽曳野市野々上3丁目6番15号	TEL.0729-52-0787	FAX.0729-53-0605
広島営業所	〒731-0137	広島市安佐南区山本1丁目6番32号	TEL.082-875-8463	FAX.082-875-8465
福岡営業所	〒816-0057	福岡市博多区西月隈1丁目14番43号	TEL.092-472-1251	FAX.092-474-7350
刈谷出張所	〒448-0003	愛知県刈谷市一ツ木町東新町2番地18	TEL.0566-62-5181	FAX.0566-62-5206