

[空圧駆動刻字ペン Air Marking Pen]

ワークマーカー® WORK MARKER®

ワークマーカー® WORK MARKER®

EW-01



ホース付 (2.5m) With Hose (2.5m)

問題解決! 明確、鮮明刻字、高振動数で滑らかな書きあじ

- 毎分600回を超える振動により、鮮やかでハッキリとしたマーキングが可能です。
- ペン先に耐摩耗性に優れた特殊超硬材を採用することにより、幅広い素材へのマーキングと長寿命を実現しました。
- 簡易的な駆動方式によって、簡易構造でありながらパワフルで安定した振動を生み出します。また、日常のメンテナンスや部品交換も簡単にを行うことが出来ます。
- 刻印などでは出来なかった、R面へのマーキングはもちろんのこと、刻印で起こりやすかった打ちつけによるワークへのダメージ (歪み) がほとんどありません。
- 小型、軽量設計で長時間の作業にも疲れを感じさせません。

Engrave very easily and smoothly by vibration more than 600 times.
Engrave any metals, glass, resin and hardened materials up to HRC50.
The weight is only 136g, therefore, you won't be tired even if you use for a long time.
Easy to replace the parts due to simple structure.
Pen point is made of carbide and excellent in durability.

寸法 Dimensions	140 (L) × φ17 (D) mm
重量 (コード含まず) Weight (not including cord)	136g
使用空気圧 Air Pressure	0.4~0.7 Mpa
エアークロス量 Air Flow Volume	0.025m ³ /min
ホースジョイントサイズ Joint Hose Size	PT 1/4

付属消耗品 Consumable Accessory

EW-101

ポイント (標準) Point (Standard)



オプション Option

EW-101-B

ポイント (細字) Point (Fine)

EW-101-C

ポイント (太字) Point (Bold)