

KAG-40・40G



Mini

アングルグラインダー

特長

- ・小型、軽量。
- ・サイレンサー内蔵式。
- ・側方排気。
- ・手に優しい樹脂製グリップカバー付き。



KAG-40 (レバー式)



KAG-40G (グリップ式)

サビ落とし、面取り等の
あらゆる軽研削作業に!

仕様

KAG-40G : EA162DK

KAG-40 : EA162DK-2

型式	諸元	砥石寸法 (外径×穴径)	無負荷 回転速度	全長 (砥石無)	全高 (砥石無)	質量 (砥石無)	空気 消費量	ホース口金 サイズ
		mm	rpm	mm	mm	kg	m ³ (Normal)/min	Rc
KAG-40		Φ100×Φ15	12,000	190	80	1.0	0.35	1/4
KAG-40G		Φ100×Φ15	12,000	194	80	0.9	0.35	1/4

※商品の仕様・外観は、改良のため予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。

付属品

・カップリングプラグ20PM、六角棒スパナ5mm、専用板スパナ(2種類)、各1個。

※砥石は付属していません。

アングルグラインダーシリーズ



※当シリーズには、砥石は付属していません。



株式会社 **空研**

〒583-0871 大阪府羽曳野市野々上3丁目6番15号
TEL 072-953-0601(代) FAX 072-953-0605
ホームページアドレス <http://www.kuken.co.jp>

取扱店

〈営業所〉

札幌営業所	TEL.011-782-3111	FAX.011-783-7778	名古屋営業所	TEL.052-962-6302	FAX.052-962-6305
仙台営業所	TEL.022-786-0341	FAX.022-786-0343	大阪営業所	TEL.072-952-0787	FAX.072-953-0605
北関東営業所	TEL.0285-31-3772	FAX.0285-27-8080	広島営業所	TEL.082-875-8463	FAX.082-875-8465
東京営業所	TEL.03-3493-8304	FAX.03-3490-6645	福岡営業所	TEL.092-472-1251	FAX.092-474-7350
			刈谷出張所	TEL.0566-62-5181	FAX.0566-62-5206