## EA162DK エアーアングルグラインダー



全長…194mm 重量…0.9kg 使用圧力…0.6MPa エアー消費量…350L/min 無負荷回転数…12,000rpm 吸入口…Rc(PT)1/4 使用コンプレッサー…2.2kw 適合砥石…直径:100mm、穴径:15mm

砥石は付属していません。

## 特長

パワー調整可能なグリップ型スイッチタイプ ラバー付きグリップで防寒・防振