

EA162KJ-2 エアーサンダー



使用ペーパーサイズ ϕ 125mm

非吸塵式

《特長》

- 新設計エアーマータの採用によりとても粘り強くパワフルです。
- 低重心設計でバランスがよく安定度抜群です。
- 低振動、低騒音

《仕様》

オービットダイヤ	4.8mm
全長[パッド付き]	181mm
全高[パッド付き]	95mm
質量[パッド付き]	1.05kg
無負荷回転速度	9500r.p.m
空気消費量	0.38m ³ /min
エアークレジット	1/4Rc
使用コンプレッサー	2.2kW
使用エアークロス径	ϕ 6.5mm

*外観・仕様、付属品等に変更する事があります。予めご了承ください。

《付属品》

カップリングプラグ 20PM、板スパナ24Hex、ブルーパッドF穴ナシマジック用 各1個