

## EA162KW-40-240 ディスクペーパー

	基 材	接着材	砥粒	サイズ(mm)
EA162KW-40	紙 裏面にマジック加工	R/R	特殊砥粒	125φ
EA162KW-60				
EA162KW-80				
<del>EA162KW-120</del>				
<del>EA162KW-240</del>				

取扱中止  
取扱中止

エアーサンダーの排気を利用して研磨くずを吸ってくれます。  
吸塵サンダーに使用してください。

### 用 途

- 自動車補修研磨作業
- 各種車両における塗膜研磨
- 金属焼付塗装研磨作業
- 建物塗装・インテリア工事での研磨作業
- 木工・家具メーカーでの各種研磨作業

### 特 長

- 番手の取り換えがワンタッチ。
- キレが抜群。
- 目づまりが少なく長持ち(ロングライフ)
- ペーパー目が出にくい。
- 耐水性があり、水との併用も可能。
- パットが痛まない。  
パット面がいつも平滑。