

EA162PR エアーポリッシャー



■仕様

- ・全長…305mm
- ・本体重量…2000g
- ・使用圧力…0.4MPa
- ・吸入口…Rc(PT) 1/4
- ・スピンドル径…5/8-11
- ・エアー消費量…85ℓ/min
- ・回転数…2,500rpm
- ・パッドサイズ…200mm
- ・使用コンプレッサー…5HP
- ・マジック式

EA809XD-10(羊毛ボンネット)等でご使用下さい。