



1967年創業

エアベルトサンダー



New

KBS-20T

20mmベルト仕様

奥まった狭い箇所でも楽々作業！
研削作業でパワフルな研削力を発揮！



特長

- ロックナットを廃止した先端部は狭隘部位の研削が可能
- アームの角度調整は蝶ねじ1本で変更可能
- ラバーグリップ採用で防振・防寒効果を発揮
- スイベル式ねじスリーブ採用でエアホースがねじれない
- 排気方向を360度変更できるサイレンサー採用で低騒音

用途

- 溶接ビード部やスポット溶接部の研削作業
- 鉄、アルミ等の金属加工品の面取り、バリ取り、錆び取り作業
- 木工加工品の研削作業



【仕様】

型式	諸元	使用ペーパー サイズ	無負荷 回転速度	ベルト 速度	全長	全幅	質量	騒音 レベル	空気 消費量	振動値a (3軸合成)	ホース口金 取付ねじ
		mm	rpm	m/min.	mm	mm	kg	dB(A)	l (Normal) / min	m/s ²	
KBS-20T		20×520	14,000	2,000	427	114	1.6	85	0.62	1.1	Rc1/4

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

www.kuken.co.jp



株式会社

空研

〒583-0871 大阪府羽曳野市野々上3丁目6番15号
TEL 072-953-0601 (代) FAX 072-953-0605

〈営業所〉

札幌営業所 TEL.011-782-3111 FAX.011-783-7778
 仙台営業所 TEL.022-786-0341 FAX.022-786-0343
 北関東営業所 TEL.0285-31-3772 FAX.0285-27-8080
 東京営業所 TEL.03-3493-8304 FAX.03-3490-6645

名古屋営業所 TEL.052-962-6302 FAX.052-962-6305
 大阪営業所 TEL.072-952-0787 FAX.072-953-0605
 広島営業所 TEL.082-875-8463 FAX.082-875-8465
 福岡営業所 TEL.092-472-1251 FAX.092-474-7350
 刈谷出張所 TEL.0566-62-5181 FAX.0566-62-5206

取扱店

CAT.NO.19.01