


EA164A-9~-114
(インパクトソケット用 オリング)

・インパクトソケット、ハンドル類用
固定ピン

・ピンと一緒に使用してください。



※ ~~は取扱中止商品です。~~

	差込角		開口	D2	φ3
A-9	1/4"	6.35		2.5	9
A-13	3/8"	9.5	12mm以下	3.5	13
A-16	3/8"	9.5	>12mm	3.5	16
A-19	1/2"	12.7	14mm以下	4	19
A-24	1/2"	12.7	>14mm	4	24
A-36	3/4"	19	46mm以下	5	36
A-45	3/4"	19	>46mm	5	45
A-45B	1"	25.4	70mm以下	7	45
A-75	1"	25.4	>70mm	7	75
A-75B	1 1/2"	38.1	95mm以下	10	75
A-114	1 1/2"	38.1	>95mm	10	114

(mm)