



製品詳細

インパクト用ロングソケットセット（ホルダー付）

HNV406L EA164MA-3

インパクト用ソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。



セット内容
6点

- 6角部ストロングドライブ
- ソケットホルダー付（7個タイプ）
- 化粧箱寸法：w322× d93× h35mm
- 質量：0.97kg

仕様

製品名		製品番号／仕様	
インパクト用ロングソケット LONG IMPACT SOCKET		4NV-	13L、14L、17L、19L、21L、24L

※随時、Oリング仮置き溝付に変更させていただきます。

ご使用上の注意

-  **警告**
- Oリング、ピンは正しいサイズのを確実に固定してから使用してください。／ Use right size o-ring and pin securely fixed.
 - Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。／ O-ring and pin are consumptive parts. Replace those which are deteriorated or worn.

インパクト用ロングソケット

外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。



- 6角部ストロングドライブ

仕様

製品番号	二面幅寸法 (mm)S	寸法 (mm)D1	寸法 (mm)D2	寸法 (mm)L1	寸法 (mm)L	寸法 (mm)d	質量 (g)	ピン適応製品 番号	Oリング適応製品 番号
4NV-13L	13	21.0	25	11	55	10	122	P3020S	RP20S
4NV-14L	14	22.0	25	12	55	11	125	P3020S	RP20S
4NV-17L	17	26.0	26	13	55	14	150	P3020S	RP20S
4NV-19L	19	29.0	28	14	55	16	166	P3020S	RP20S
4NV-21L	21	31.0	28	16	55	18	174	P3020S	RP20S
4NV-24L	24	35.0	28	18	55	20	181	P3020S	RP20S

