

エア式グリースガン用フレキシブルホース EA166DN-450、-750



品番	全長	重量
EA166DN-450	450mm	100g
EA166DN-750	750mm	110g

- 両サイドにスプリングガード付のサーモプラスチックホース
- 適用グリースガン…EA166DN-10A、(旧)EA166DN-20
- 取付けねじサイズ…1/8" NPT (カプラー側) X 3/8" - 32 UNEF (本体側)
- 材質…ナイロン、アラミド繊維

EA166DN-10A、-20に取付け可能！



EA166DN-10A



EA166DN-20

