


# チューブカッター/ステンレス管用カッター取扱説明書

この度は当製品をご購入頂き誠に有難うございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様宜しくお願い致します。

 **注意: 適合能力の範囲内でご使用下さい**




## 【各部の名称】





## 【切断方法】

1. ハンドルを反時計方向へ回し、ブレードとローラー間を広げます。
2. 適合管をブレードとローラーの間に通し、ハンドルを時計方向へ回して締め込んでいきます。  
この時、ブレードが軽く適合管に食いつく程度に締め込みます。  
※機種によっては早送り機構付があり、ワンタッチで締め込み&リリースが出来ます



3. 本体を回転し適合管を切り進めて下さい。  
切り進めていく内に最初の回転よりも軽く感じた際は、再度ハンドルを時計方向へ回し、ブレードを適合管に噛み付かせてから切断作業を続けて下さい。



4. 切断終了後は、リーマーでバリを取り除いて下さい。  
切り粉が適合管内に入らないようご注意ください。
5. ブレードの交換は、各機種専用のブレードをご使用下さい。