

EA207R-10-60(スクレーパー用替刃)

適合機種:EA207S, EA207R, EA207RB

EA207R-10

鉄鋼、アルミ等の重切削用。

片刃、右回りのみ。黒色。

軸径:3.2mm、全長:48mm、刃長:10mm



EA207R-20

鋳物、真鍮、プラスチック用。

両刃、左右回り。シルバー色。

軸径:3.2mm、全長:48mm、刃長:12mm



EA207R-30

外側と内側のバリを同時に取るブレード

最大板厚:7mm、軸径:3.2mm、全長:47mm



EA207R-40

耐久性に優れた万能ブレード。両刃。黒色。

軸径:3.2mm、全長:48mm、刃長:9mm



EA207R-50

最小穴径2.5mm用の精密ブレード。

鉄鋼、アルミ用。右刃。

軸径:3.2mm、全長43mm、刃長:8mm



EA207R-60

最小穴径2.5mm用の精密ブレード。

鋳物、真鍮用。両刃。

軸径:3.2mm、全長:43mm、刃長:9mm

