

EA207RL - 10 - 30,R - 70(スクレーパー用替刃)

EA207RL - 10

適合機種:EA207RL



鉄鋼・アルミの軽切削用。

片刃、右回りのみ。

軸径:2.6mm、全長:24mm、刃長:8mm

EA207RL - 20

適合機種:EA207RL,EA207RM



鋳物・真鍮・プラスチックの軽切削用。

両刃、左右回り、鈍い刃(糸面取り用)

軸径:2.6mm

EA207RL - 30

適合機種:EA207RL,EA207RM



内外面同時バリ取り用。

片刃、右回りのみ。

最大板厚:7mm、軸径:3.2mm、全長47mm

EA207R - 70

適合機種:EA207RL,EA207RM



・ステンレス等の難削材やプラスチックにも適した汎用性

のあるブレード。45度刃。軸径:3.2mm

~~EA207TB - 1~~ 廃番

適合機種:~~EA207TB~~



・1~8mmのシートメタルのバリ取り用。

・3mm角シャンク・全長:15mm