



## リザーバー

### LB1000 EA207RL

ブレードホルダーは両頭になっていますので、NブレードとSブレードを両方使用できます。ホルダーは、Nブレード使用時に20～110mmまで、Sブレード使用時に20～94mmまで伸縮できます。ユニハンドル、SNホルダーにN1、N2ブレードが各1本付いています。



※下記のブレードで超硬・ダイヤモンド・コバルトハイスの表示のないものはすべてハイス鋼(HRC62～64)です

ブレード名称	型番	形状(軸径2.6mm)	刃先角度	重量(g)	EA品番	適用
N1	BN1010		40°	13	EA207RL-10	鉄鋼・アルミの軽切削用。片刃、右回りのみ。全長24mm、刃長8mm。
N2	BN2010	L/R 	80°	14	EA207RL-20	鋳物・真鍮・プラスチックの軽切削用。両刃、左右回り。鈍い刃(糸面取り用)。