

EA207TC(面取りカッター)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆特長

外面、内面どちらにも使えます。
時計回り、反時計回りに回転させることでカットします。
他にはない曲面、外面、内面にも非常に役立つという特長も持っています。

- ◆仕様 使用穴径…5～9mm
バリ取り穴径…5～9mm
全長…120mm

◆使用方法

●外面の面取り

手でブレードを図1のように回転させ、カッターを親指と他の指で抑えて面取りをする穴に押し当て、前後に回転させながら面取りをして下さい。
堅すぎる穴に使わないこと。
ブレードに削り粉が付かないようにきれいにしておくことに注意すれば、思い通りに回転します。
圧縮ガスを吹き付けて、削り粉を飛ばして下さい。



図 1

●内部に面取り

手でブレードを図2のように回転します。
アルミのハンドル部を押すとブレードは図3のように回ります。
カッターを穴に差込んだ後ハンドルを離し、わずかにカッターを外に引き、前後に回転させながら内部の面取りをします。
取り出す時は再びハンドルを押してカッターを抜き出します。
どうしてもブレードが回転しない場合はチップを吹き飛ばして下さい。



図 2




図 3

●刃の交換

アルミのハンドル部をカッターから引き抜きます。
ハンドルの先は六角レンチでブレードを留めてあるねじを外し、交換できます。
このネジは非常にデリケートなので強く締め過ぎないで下さい。