

スクレーパー

SC1000 EA207U

刃幅7mmのスクレーパー刃は両頭になっているので、通常の2倍使用できます。刃の突き出し長さを任意の位置で調整できます。ユニハンドルにT120の三角形スクレーパーが付いています。



ブレード名称	型番	形状 <small>(回転ブレードは) 3.2mm軸です</small>	刃先角度	重量(g)	EA品番	適用
T120	BT1200		60°	22	EA207U-1	刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。ユニハンドル(UH1000)で保持します。