



超硬ソリッドスクレーパー

SC550 EA207UC

D55の超硬スクレーパー刃が付いています。

※下記ブレードは、D55(1400-1700HV)を除きすべてハイス鋼です。

ハイス鋼ブレードはHRC62-64です。

ブレード名称	型番	形状	刃幅×全長(mm)	刃先角度	重量(g)		適用
D50	BD5010		3.2×50	60°	27	EA207UD-1	三角形スクレーパー
D55 超硬ソリッド	BD5510		3.2×50	60°	44	EA207UC-1	焼入鋼用 超硬ブレード
	BD5501				9		
D66	BD6610		3.2×48	50°	34	EA207UD-3	クロス穴用