

EA207UC(スクレーパー、超硬)

仕様

全長...120mm

特長...細かい部分の面取りに

刃部はハンドルの中に収納できます。

アルミハンドル、三角形の超硬スクレーパー。(刃幅2.7mm)

ブレード...刃幅2.7mmの三角形の精密スクレーパー

全長...75mm

