

ミニスクレーパー NG3700(旧 MS1000) EA207UD

工具メーカー、金型メーカーに最適の工具です。

▶NG-3(ノガグリップ3)ハンドル、Dホルダー(M3の止めねじ付)、D50スクレーパー刃、1.5mm六角レンチ付。



ホルダー





Dホルダー

EL05003

Dホルダーは、D50及びD66ブレードを保持します。M3の止めねじで、ブレードを固定します。1.5mm六角レンチ付。
全長：131mm

※下記ブレードは、D55(1400-1700HV)を除きすべてハイス鋼です。
ハイス鋼ブレードはHRC62-64です。

ブレード名称	型番	形状	刃幅×全長(mm)	刃先角度	重量(g)		適用
D50	BD5010		3.2×50	60°	27	EA207UD-1	三角形スクレーパー
D55 超硬ソリッド	BD5510		3.2×50	60°	44	EA207UC-1	焼入鋼用 超硬ブレード
	BD5501				9		
D66	BD6610		3.2×48	50°	34	EA207UD-3	クロス穴用