

EA207VF- 60 (外径面取ツール)

ハンドル特徴 ゴムとプラスチック製
軽量 強靱

ブレードの交換が楽にできます。
後部キャップはブレード収納可能

全長...156mm (最短縮時)

使用範囲 8-28mmまで

丸棒やパイプの外径面取りが簡単にできます。

刃先角度 90°

標準替刃

EA207VF-60A



ホルダーを保持できるユニークなハンドル。

(使用方法)

- ・ブレードホルダーをハンドルに差し込みます。ハンドルのカラーを押し下げながらホルダーを挿入します。希望する長さでカラーを離し固定します。
- 後のキャップは作業中にはずれないようにしています。
キャップをはずす時は、キャップを少し回して引っぱります。