

EA207VW-3

面取セット



- ① 内径ねじ山掃除用ブレード
- ② 小径用ブレード
- ③ バリ取りブレード
- ④ Oリング溝バリ取りブレード
- ⑤ カウンターシンク(1~16mm)
- ⑥ パイプ外面用カウンターシンク(4~18mm)
- ⑦ ホルダー

最小ネジ径9mm奥行き20mm。錆びたネジ詰ったネジを
ピッチ・ネジ径問わずに補正できます。
最小穴径1.5mmからの精密ブレード。
鉄・アルミ用・プラスチック。
鉄・ステンレス用ブレード。
ブレード0.3mm幅・3mm奥行き20mmまで
16.5mm回転ドライブカウンターシンク
18.5mm回転ドライブカウンターシンク
ブレード保持のハウジングが鉄鋼製で長く使用できます。

