

EA207WA-20 (オーリング溝クリーナー)

ハンドル特徴 ゴムとプラスチック製
軽量 強靱

ブレードの交換が楽にできます。
後部キャップはブレード収納可能

全長...155mm
能力 1~3mmまで
刃先角度 40°
標準替刃
EA207WA-1

内径リング溝のバリ取り用
奥行き 20mm



- すべてのブレード(3.2mm軸)を保持できるユニークなハンドル。ハンドル部が替刃の収納に利用できます。
- ブレードの交換はカラーを押し下げて行います。
 - 基本的にブレードはカラー内でスイベル(回転)します。
- 後のキャップは作業中にはずれないようになっています。
- キャップをはずす時は、キャップを少し回して引っぱります。