

EA207WB- 20 (内ネジ溝クリーナー)

ハンドル特徴 ゴムとプラスチック製
軽量 強靱

ブレードの交換が楽にできます。
後部キャップはブレード収納可能

全長...153mm

能力 最小ねじ径 9mm

奥行き 20mm

刃先角度 55°

標準替刃

EA207WB-1

・さび付いたネジ、詰まったネジ等を
径、ピッチを問わず補正します。



・すべてのブレード(3.2mm軸)を保持できるユニークなハンドル。

ハンドル部が替刃の収納に利用できます。

・ブレードの交換はカラーを押し下げて行います。

基本的にブレードはカラー内でスイベル(回転)します。

後のキャップは作業中にはずれないようになっています。

キャップをはずす時は、キャップを少し回して引っぱります。