

EA215A-5、-6
(レバー式ベンダー)

	適用サイズ	曲げ半径	全長(mm)	B(mm)	重量(g)
EA215A-5	5/8"	2 1/4R	730	160	2300
EA215A-6	3/4"	3R	790	190	2950

