

EA215R-2~-4, EA215RA-6~-12 レバー式ベンダー

すべて取扱中止になりました



品番	銅管外径	曲げ半径	全長(mm)	重量(kg)
EA215R-2	1/4"	5/8"	260	0.68
EA215R-2.5	5/16"(8mm)	5/16"(24mm)	350	1.18
EA215R-3	3/8"	5/16"	375	1.18
EA215R-4	1/2"	1・1/2"	465	2.45
EA215RA-6	6mm	16mm	285	0.68
EA215RA-10	10mm	24mm	360	1.18
EA215RA-12	12mm	38mm	470	2.45

※EA215R-2.5はインチ・ミリ兼用です。

- 特長:
- ・最大180°までスムーズで歪みのない曲げ加工を簡単な操作と高い精度で仕上げるベンダー
 - ・余分な力を省くためこ作用によりパワーを最大限に活かす設計
 - ・クッション付グリップ、パイプを確実に保持するバイス機構
 - ・両手がぶつかからないようセットされたハンドル