

EA215W-234
(3サイズベンダー)

1. 用途

なまし銅管の曲げ。

2. 適応範囲・能力

- ・JIS H 3300 リン脱酸銅配管用銅管(C1220)。
- ・最大90°までの曲げ。
- ・サイズ。

呼び	外径(mm)	曲げ半径
1/4"	6.35	R23
3/8"	9.52	R23
1/2"	12.7	R38

※曲げ半径は管の中心での値。

3. 特長

- ・高頻度サイズを1本化。
- ・可動ハンドルは取外し式で管のセットや取外しが楽にできる。

