

EA270-4HB~6HB

(逆作用ベンダーヘッド)

- ・ベースに45°、90°の目盛りつき
- ・なまし銅管専用

	適用サイズ	曲げ半径	重量(g)
廃番 EA270-4HB	1/2"	37.5mm	890
廃番 EA270-5HB	5/8"	58mm	1680
EA270-6HB	3/4"	77mm	1760

◆使用方法

EA270, EA270Sのラチェットベンダーを本体とします。

①本体の取付けナット(2ヶ所)を緩めてはずします。

②先に希望するサイズのガイドベースを本体の先端ピンにはめます。

③次に②と同サイズのシューベースを取りつけボルトに差し込み、取付けナットで固定します。(図1)

④パイプをセットします。曲げ箇所のセンターをシューのセンターにセットしてください。(図2)

⑤上ハンドルを上下に作動させますと、ギヤー機構によりガイドベースを押し出します。(図3)

曲げる角度は、シューベースのメモリにガイドベース後部を合わせてください。

⑥レバーを反対方向に一杯にひろげるとガイドベースがスプリング機構で自動的に戻ります。(図4)

