

チューブベンダーセット (EA270A) 取扱い説明書

【特長】

- ・ 2段階のハンドル操作角度により狭い場所での作業も楽にできます。
- ・ ハンドルは脱着式になっていますのでより狭いところでも使用できます。
- ・ ラック、ピニオン式機構により7/8"の曲げ加工も軽くできます。
- ・ ヘッドの交換はワンタッチ式ですので効率よく作業出来ます。
- ・ 90° 曲げ角度の目盛りが付いていますので早くて正確な作業が出来ます。

【作業手順】

- ① 本体のガイド取り付け穴にガイドプレートが密着するまで押し込みます。
本体のセンターシャフト先端のDカット面と、シューの板ばね部を合わせ奥まで押し込みます。

- ② 左右ガイドの同じサイズが内側になっているか確認し、シューのセンター目盛りに銅管の曲げる位置を合わせます。

- ③ ハンドルを上下に動かしシューを前進させて所定の角度まで曲げ作業を行います。

- ④ 所定の角度まで曲がればハンドルをいっばいに押し上げてシューを元の位置まで戻して下さい。

* ハンドルは脱着式ですので障害物につかえて上がらないときはハンドルを抜いてください。

【標準セット】

適応サイズ		曲げ半径	重 量
1/2"	12.7 mm	37.5mm	2.5kg
5/8"	15.88mm	58 mm	2.6kg
3/4"	19.05mm	77 mm	2.8kg
7/8"	22.22mm	86 mm	2.8kg

* 重量は本体+ヘッドのセットです。

