

グリッター型溶接器

薄板から厚板までの溶接と加熱作業に
新JIS-B6801該当品

グリッター00号溶接器(AC用)



[標準仕様]

標準仕様 品名	品番	JIS規格	使用 燃料ガス	火口番号 No.	火口口径 φmm	加工板厚 mm	ガス圧力(MPa)	
							酸素	アセチレン
グリッター 00号溶接器 (火口4本付)	021034	B形00号	アセチレン	#10	0.4	~0.3	0.15	0.015
				#16	0.5	0.3~0.4	0.15	0.015
				#25	0.6	0.4~0.5	0.15	0.015
				#40	0.7	0.5~0.7	0.15	0.015
グリッター 小型溶接器 (火口5本付)	021036	B形0号	アセチレン	#50	0.7	0.5~0.7	0.2	0.02
				#70	0.8	0.6~0.9	0.2	0.02
				#100	0.9	0.8~1.2	0.2	0.02
				#140	1.0	1.0~1.5	0.2	0.02
				#200	1.2	1.5~2.0	0.2	0.02
グリッター 中型溶接器 (火口7本付)	021038	B形01号	アセチレン	#200	1.2	1.5~2.0	0.3	0.03
				#225	1.3	2.0~2.3	0.3	0.03
				#250	1.4	2.3~2.5	0.3	0.03
				#315	1.5	2.5~3.2	0.3	0.03
				#400	1.6	3.2~4.0	0.3	0.03
				#450	1.7	4.0~4.5	0.3	0.03
				#500	1.8	4.5~5.0	0.3	0.03

EA300-7

標準仕様	ガス消費量 (ℓ/h・標準状態)		全長 mm	質量 g
	酸素	アセチレン		
グリッター 00号溶接器 (火口4本付)	11	10	370 (火口なし)	吹管500 火口 10
	18	16		
	28	25		
	45	40		
グリッター 小型溶接器 (火口5本付)	55	50	400 (火口なし)	吹管530 火口 25
	80	70		
	110	100		
	155	140		
	230	200		
グリッター 中型溶接器 (火口7本付)	220	200	440 (火口なし)	吹管540 火口 25
	250	225		
	275	250		
	350	315		
	440	400		
	495	450		
	550	500		

EA300-7

- 注) 1. プロパン用は、プロピレン及びブタンでも使用可。
2. 天然ガス用は、13A及びメタンでも使用可。